

IBS-Onderdelenreiniger Type G-50-W



SKU: 2120007

Gesloten werkplaatsuitvoering. Stevig en compact ontwerp, voor het reinigen van kleine en lichte onderdelen (tot 50 kg).



Beschrijving

Het IBS onderdelenreinigungsapparaat type G-50-W is speciaal ontwikkeld voor handmatige borstelreiniging van met olie en vet vervuilde onderdelen met behulp van koude reinigingsmiddelen (mengsels van koolwaterstoffen op petroleumbasis).

Deze gesloten werkplaatsversie met ergonomische werkbankhoogte (895 mm) heeft een werkoppervlak van 646 x 465 mm. Dankzij het stabiele en compacte ontwerp is deze borstelwastafel geschikt voor het reinigen van kleine en lichte onderdelen tot 50 kg.

De stevige constructie van plaatstaal met poedercoating en de robuuste geperforeerde plaat garanderen een lange levensduur. De onderste afvoer en de schuine afvoer zorgen ervoor dat alles terugstroomt in de trommel en dat de reiniger niet kan overlopen.

De handige en veilige voetschakelaartechnologie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

De unieke IBS speciale pomp is het middelpunt van de IBS onderdelenreinigers en is ontworpen voor gebruik in IBS onderdelenreinigers. De pomp is zelfaanzuigend, zonder druk en absoluut probleemloos en onderhoudsvrij.

De complete [IBS pompset type G-50](#) is bij de levering inbegrepen.

Verdere informatie

- [IBS borstelwasbak](#)
- [IBS afvoercircuit](#)
- [Milieu en veiligheid](#)
- [Certificaten](#)

Voordelen

- ideaal voor gebruik in elke werkplaats of onderhoudsafdeling
- Compacte & stabiele constructie
- ergonomisch ontwerp
- 3 jaar verlengde fabrieksgarantie op apparaten en pomp (bij gebruik van IBS speciale reinigers)

IBS circulatieprincipe

Door op de voetschakelaar te drukken, voert de speciale IBS-pomp het reinigingsmiddel vanuit de trommel via een slang naar de reinigingsborstel (holle borstel).

Het te reinigen werkstuk ligt op het steunrooster en wordt gereinigd met de borstel en de reinigingsvloeistof.

Tijdens het handmatige reinigingsproces wordt de vloeistof constant bijgevuld en stroomt de vervuilde vloeistof terug in de trommel.

In de trommel scheiden de meegevoerde vreemde stoffen zich af van de reiniger en bezinken op de bodem van de trommel. Omdat de pompbuis boven de bodem van het vat is gemonteerd, zuigt de pomp altijd schoon speciaal reinigingsmiddel aan.

Deze zelfreinigende werking van de pomp is gebaseerd op een zelfreinigende werking.

Dit zelfreinigende proces zorgt ervoor dat de IBS speciaalreiniger lang meegaat en bovengemiddeld lang (6 tot 12 maanden) kan worden hergebruikt.

De reiniger wordt vervangen door eenvoudig de trommel te verwisselen. Dit functionele principe bespaart grondstoffen, is duurzaam en bespaart kosten en energie.

IBS circulatieprincipe

Door de voetschakelaar te bedienen voert de speciale IBS-pomp het reinigingsmiddel uit de trommel via een slang naar de reinigingsborstel (holle borstel).

Het te reinigen werkstuk ligt op het draagrooster en wordt met de borstel en de reinigingsvloeistof gereinigd.

Tijdens het handmatige reinigingsproces stroomt voortdurend vloeistof in en de verontreinigde vloeistof stroomt terug in het vat.

In het vat wordt de reinigingsvloeistof door een slang gescheiden van de reinigingsvloeistof.

In het vat scheiden de meegevoerde vreemde stoffen zich af van de reinigingsvloeistof en bezinken op de bodem van het vat. Omdat de pompslang boven de bodem van het vat is gemonteerd, zuigt de pomp altijd schoon speciaal reinigingsmiddel aan.

Dankzij dit zelfreinigende systeem is het vat altijd schoon.

Dit zelfreinigend proces zorgt ervoor dat de IBS speciaalreiniger een lange levensduur heeft en bovengemiddeld lang (6 tot 12 maanden) hergebruikt kan worden.

De reiniger wordt vervangen door eenvoudigweg de trommel te verwisselen. Dit functionele principe spaart grondstoffen, is duurzaam en bespaart kosten en energie.

Installatie/inbedrijfstelling

Technische gegevens

Buitenafmetingen BxDxH:	656 x 475 x 1075 mm
Werkblad:	646 x 465 mm
Werkhoogte:	895 mm
Draagvermogen:	50 kg
geschikte bak:	50 l
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	25 kg